

DLS 2 SCMU SAKRD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett fränkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i fränkopplingsområdet för våra fränkopplade kopplingsplinter och därmed ändras fränkopplade kopplingsplinten till ett moduler kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt (plint), Antal anslutningar: 1, Antal poler: 1, Bredd: 5.8 mm
Art.nr.	0321060000
Typ	DLS 2 SCMU SAKRD
GTIN (EAN)	4008190007386
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-06-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	36 mm	Bygghöjd (tum)	1.4173 inch
Bredd	5.8 mm	Byggbredd (tum)	0.2283 inch
Nettovikt	3.96 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	1
--------------------	---

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	6.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Stiftplint
-----------	------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	instucken

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		