



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 24.00, Isolerad: Nej, Bredd: 34 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">0328000000</a>   |
| Typ        | QL 2 SAKS4   |
| GTIN (EAN) | 4008190071165  |
| Förp.      | 20 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 4 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1575 inch |
| Höjd      | 10 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.3937 inch |
| Bredd     | 34 mm  | Byggbredd (tum) | 1.3386 inch |
| Nettovikt | 8.71 g |                 |             |

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 2 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Märkdata

|              |       |           |      |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 47 A |
|--------------|-------|-----------|------|

## Materialdata

|                        |        |         |     |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

## Mått

|                  |          |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 24.00 mm |
|------------------|----------|

## Systemparametrar

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Tillbehör

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | BFSC M4X9T                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0103300000</a> | Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190023348              | Höjd: 9 mm  |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | SS M4 D 128-A 4            | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0136400000</a> | Säkringsskiva, Koppar   |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |