



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 24.00, Isolerad: Nej, Bredd: 58 mm
Art.nr.	<a href="#">0328100000</a>
Typ	QL 3 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190097639
Förp.	20 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-09-29T00:00:00+02:00

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Nettovikt	17.28 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

## Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	47 A
--------------	-------	-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar	Färgkod	grå
------------------------	--------	---------	-----

## Mått

Delning i mm (P)	24.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## Tillbehör

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M4X9T	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0103300000</a>	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Höjd: 9 mm
Förp.	100 ST	
Typ	SS M4 D 128-A 4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0136400000</a>	Säkringsskiva, Koppar
GTIN (EAN)	4008190118143	
Förp.	100 ST	