

BS 25 IH/GR SAKT1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Ledningsdragnings för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm
Art.nr.	0335300000
Typ	BS 25 IH/GR SAKT1
GTIN (EAN)	4008190136864
Förp.	50 items

BS 25 IH/GR SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	28.7 mm	Byggdjup (tum)	1.1299 inch
Höjd	5.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2165 inch
Bredd	5.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2165 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	1.84 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål, Mässing	Färgkod	grå
------------------------	---------------	---------	-----

Mått

Diameter	3 mm	Gängmått metriskt, ytter	3.00 mm
----------	------	--------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		