

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| Art.nr. | 0335400000 |
| Typ | BS 25 IH/BL SAKT1 |
| GTIN (EAN) | 4008190086879 |
| Förp. | 50 items |

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 28.7 mm | Byggdjup (tum) | 1.1299 inch |
| Höjd | 5.5 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2165 inch |
| Bredd | 5.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.2165 inch |
| Diameter | 3 mm | Nettovikt | 1.76 g |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4 |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|------------------------|---------------|---------|-----|
| Grundläggande material | Stål, Mässing | Färgkod | blå |
|------------------------|---------------|---------|-----|

Mått

| | | | |
|----------|------|--------------------------|---------|
| Diameter | 3 mm | Gängmått metriskt, ytter | 3.00 mm |
|----------|------|--------------------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Moneringstyp | skruvad |
|---------------------|---------------|--------------|---------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |