

## BS 25 IH/VI SAKT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm
Art.nr.	<a href="#">0335800000</a>
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1
GTIN (EAN)	4008190039196
Förp.	50 items

## BS 25 IH/VI SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	28.7 mm	Byggdjup (tum)	1.1299 inch
Höjd	5.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2165 inch
Bredd	5.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2165 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	1.74 g

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål, Mässing	Färgkod	violett
------------------------	---------------	---------	---------

## Mått

Diameter	3 mm	Gängmått metriskt, ytter	3.00 mm
----------	------	--------------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Moneringstyp	skruvad
---------------------	---------------	--------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		