

Q 4 SAK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 24.5 mm
Art.nr.	0336900000
Typ	Q 4 SAK4
GTIN (EAN)	4008190036201
Förp.	50 items

Q 4 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	20.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8071 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	24.5 mm	Byggbredd (tum)	0.9646 inch
Nettovikt	8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 4 Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkström 32 A

Materialdata

Grundläggande material CuSn Färgkod grå

Mått

Delning i mm (P) 6.00 mm

Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingsskena

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
 explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		