



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 17.2 mm
Art.nr.	0337100000
Typ	Q 3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190015411
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	20.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8071 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	17.2 mm	Byggbredd (tum)	0.6772 inch
Nettovikt	4.61 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	24 A
--------------	-------	-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	CuSn	Färgkod	grå
------------------------	------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	6.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		