

**QL 10 SAK6N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 77.1 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">0338300000</a>                                                                                       |
| Typ        | QL 10 SAK6N                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190176679                                                                                                    |
| Förp.      | 20 items                                                                                                         |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 1 mm    | Byggdjup (tum)  | 0.0394 inch |
| Höjd      | 6 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.2362 inch |
| Bredd     | 77.1 mm | Byggbredd (tum) | 3.0354 inch |
| Nettovikt | 3 g     |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |    |                     |               |
|-------------|----|---------------------|---------------|
| Antal poler | 10 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|----|---------------------|---------------|

## Märkdata

|              |       |           |      |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 41 A |
|--------------|-------|-----------|------|

## Materialdata

|                        |        |         |     |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

## Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 7.90 mm |
|------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingsskena |
|-----------|-------------------------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## QL 10 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VH 12/4.9/3.3              | Utförande                                                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">0249000000</a> | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4.9 mm, Höjd: 4.9 mm, Djup: 12 mm, Antal poler: 1, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190129507              |                                                                                                 |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                                                 |
| Typ        | KISC M3X20.5/10 EK4        | Utförande                                                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">0303000000</a> | Klämbygel, Montageskruv, Stål                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190163686              |                                                                                                 |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                                                 |

## Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar



- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | WAW 2                      | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">9004510000</a> | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190111182              |                     |
| Förp.      | 1 ST                       |                     |