

## BFSC M5X45 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

|                  |  |
|------------------|--|
| Utförande        | Infästningsskruv (plint), 5.00 mm, Polyamid 66, Djup: 8.5 mm, Bredd: 8.5 mm, Höjd: 45 mm |
| Art.nr.          | <a href="#">0344400000</a>   |
| Typ              | BFSC M5X45 PA/NA   |
| GTIN (EAN)       | 4008 190029203   |
| Förp.            | 50 items   |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.                                 |
| Sista orderdatum | 2026-06-30T00:00:00+02:00  |

## BFSC M5X45 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|          |        |                 |             |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup     | 8.5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.3346 inch |
| Höjd     | 45 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.7716 inch |
| Bredd    | 8.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.3346 inch |
| Diameter | 5 mm   | Nettovikt       | 0.93 g      |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Omgivningstemperatur            | -50 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C         |                                 |        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                     |               |                                      |        |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------|

## Materialdata

|                                |             |         |       |
|--------------------------------|-------------|---------|-------|
| Grundläggande material         | Polyamid 66 | Färgkod | natur |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2         |         |       |

## Mått

|          |      |                          |         |
|----------|------|--------------------------|---------|
| Diameter | 5 mm | Gängmått metriskt, ytter | 5.00 mm |
|----------|------|--------------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     | Monteringstyp       | skruvad       |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |