

SK E18 SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

Säkringshållaren SIHA omvandlar en frånskiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort frånskiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Propphuv (plint)
Art.nr.	0359310000
Typ	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008 190002 12 1
Förp.	20 items

Technical data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	29 mm	Byggdjup (tum)	1.1417 inch
Höjd	22.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8858 inch
Bredd	22.5 mm	Byggbredd (tum)	0.8858 inch
Nettovikt	9.77 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Färgkod	svart
---------	-------

Systemparametrar

Utförande	övriga
-----------	--------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		