

## Produktillustration



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, blå
Art.nr.	<a href="#">036180000</a>
Typ	P 18/20 D02 BL SAKS5
GTIN (EAN)	4008190106249
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-12-31T00:00:00+01:00

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	10.5 mm	Byggdjup (tum)	0.4134 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0.4331 inch
Diameter	16.6 mm	Nettovikt	0.54 g

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

## Märkdata

Märkström 20 A

## Materialdata

Grundläggande material	Aluminium	Färgkod	blå
------------------------	-----------	---------	-----

## Mått

Diameter 16.6 mm

## Systemparametrar

Utförande Säkringselement

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		