

P 18/35 D02 SW SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, svart
Art.nr.	0362000000
Typ	P 18/35 D02 SW SAKS5
GTIN (EAN)	4008190070175
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	10.5 mm	Byggdjup (tum)	0.4134 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0.4331 inch
Diameter	16.6 mm	Nettovikt	0.54 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkström 35 A

Materialdata

Grundläggande material	Aluminium	Färgkod	svart
------------------------	-----------	---------	-------

Mått

Diameter 16.6 mm

Systemparametrar

Utförande Säkringselement

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		