

## Q 10 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Nej, Bredd: 49.9 mm
Art.nr.	<a href="#">0368500000</a>
Typ	Q 10 AKZ1.5
GTIN (EAN)	4008190159481
Förp.	20 items

## Q 10 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	11 mm	Byggdjup (tum)	0.4331 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	49.9 mm	Byggbredd (tum)	1.9646 inch
Nettovikt	9.15 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 10 Monteringsanvisning Direktmontage

## Märkdata

Märkspänning 400 V Märkström 24 A

## Materialdata

Grundläggande material Cu Zn Färgkod grå

## Mått

Delning i mm (P) 5.10 mm

## Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage  
explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		