



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Nej, Bredd: 59.9 mm
Art.nr.	0368600000
Typ	Q 10 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190056766
Förp.	20 items

Q 10 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	9.9 mm	Byggdjup (tum)	0.3898 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	59.9 mm	Byggbredd (tum)	2.3583 inch
Nettovikt	7.88 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	10	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	----	---------------------	---------------

Märkdata

Märkström 24 A

Materialdata

Grundläggande material	CuSn	Färgkod	grå
------------------------	------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P) 6.10 mm

Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		