

**KISC M3X20 SAK10 CU5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SAK-serien, Montageskruv, Koppar
Art.nr.	<a href="#">0377100000</a>
Typ	KISC M3X20 SAK 10 CU5
GTIN (EAN)	4008190060350
Förp.	100 items

## KISC M3X20 SAK10 CU5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	4.8 mm	Byggdjup (tum)	0.189 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	4.8 mm	Byggbredd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	1.26 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage Yta övriga

## Materialdata

Grundläggande material Koppar Yta övriga  
Färgkod grå

## Mått

Gängmått metriskt, ytter 3.00 mm

## Systemparametrar

Utförande för genomgående strömskena

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage  
explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90