

**KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SAK-serien, Montageskruv, Stål
Art.nr.	<a href="#">0377200000</a>
Typ	KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5
GTIN (EAN)	4008 190006389
Förp.	100 items

## KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	17 mm	Byggdjup (tum)	0.6693 inch
Höjd	4.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.189 inch
Bredd	4.8 mm	Byggbredd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	1 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	övriga
---------------------	---------------	-----	--------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål	Yta	övriga
Färgkod	grå		

## Mått

Gängmått metriskt, ytter	3.00 mm
--------------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	för genomgående strömskena
-----------	----------------------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		