

**IH 4.8 DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	W-serien, Isoleringshylsa
Art.nr.	<a href="#">0386160000</a>
Typ	IH 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008 190 14 1004
Förp.	100 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E60693

## Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	0.34 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...55 °C
Drifttemperatur	-50 °C...	Varaktigt drifttemperatur, max.	100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR)	E60693
---------------------	--------

## Materialdata

Grundläggande material	PA 66	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------	----------------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		