

**IH 6.3 WEM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | W-serien, Isoleringshylsa  |
| Art.nr.    | <a href="#">0386260000</a> |
| Typ        | IH 6.3 WEM GE              |
| GTIN (EAN) | 4008 190164256             |
| Förp.      | 100 items                  |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 4.5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.1772 inch |
| Höjd      | 30 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.1811 inch |
| Bredd     | 9 mm   | Byggbredd (tum) | 0.3543 inch |
| Nettovikt | 0.46 g |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                                |               |
|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur           | -5 °C...55 °C |
| Drifttemperatur | -50 °C...      | Varaktig drifttemperatur, max. | 100 °C        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

## Märkdata enligt UL

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Certifikat nr. (UR) | E60693 |
|---------------------|--------|

## Materialdata

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material         | PA 66 | Färgkod | gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |     |

## Ytterligare tekniska data

|                     |               |                            |     |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | explosionstestat utförande | Nej |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |