

KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Montageskruv, Stål
Art.nr.	0400100000
Typ	KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5
GTIN (EAN)	4008190068196
Förp.	500 items

KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	3.8 mm	Byggdjup (tum)	0.1496 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0.4331 inch
Bredd	4.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	0.1 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage Yta övriga

Materialdata

Grundläggande material Stål Yta övriga
Färgkod Silver

Mått

Gängmått metriskt, ytter 2.50 mm

Systemparametrar

Utförande för genomgående strömskena

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		