

IS 6 DIN 6911**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sekskantskruvmejsel med tvärhandtag av högvärdig plast

- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Vinkelskruvmejsel och stiftnyckel
Art.nr.	0407900000
Typ	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4.3307 inch
Nettovikt	52.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Sexkantsskruvmejsel med tvärhandtag och tapp strl.6	Utförande	T-handtag
--------------------	---	-----------	-----------

Skruvverktyg

Form	Stift	storlek	6
Klinglängd	80 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		