

Produktillustration

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
Art.nr.	0430600000
Typ	G 20/0.50A/F
GTIN (EAN)	4008190046835
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	0.9 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	0.5 A
--------------	-------	-----------	-------

Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		