

**VH 20/5/3.4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | Dummy fuse                 |
| Art.nr.    | <a href="#">0446100000</a> |
| Typ        | VH 20/5/3.4                |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |
| Förp.      | 10 items                   |

## Technical data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |       |                 |             |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup      | 20 mm | Byggdjup (tum)  | 0.7874 inch |
| Höjd      | 5 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.1968 inch |
| Bredd     | 5 mm  | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 1.8 g |                 |             |

### Temperaturer

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur |
|-----------------|-----------------|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 53c5e4c7-0e6f-4408-bec9-b75fd451d299 |

### Märkdata

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 19 A |
|-----------|------|

### Materialdata

|         |        |                                |      |
|---------|--------|--------------------------------|------|
| Färgkod | Silver | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | None |
|---------|--------|--------------------------------|------|

### Systemparametrar

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

**Accessories****Överkopplingar**

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | VH 20/5/3.4                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0446100000</a> | Dummy fuse |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |            |
| Förp.      | 10 ST                      |            |