

AD ST5/E L=1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Plintskydd, transparent, PVC, Höjd: 62 mm, Bredd: 1 mm, Djup: 7.1 mm, V-2
Art.nr.	0447700000
Typ	AD ST5/E L=1M
GTIN (EAN)	4032248147151
Förp.	1 M

AD ST5/E L=1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	7.1 mm	Byggdjup (tum)	0.2795 inch
Höjd	62 mm	Bygghöjd (tum)	2.4409 inch
Bredd	1 mm	Byggbredd (tum)	0.0394 inch
Nettovikt	140 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Grundläggande material	PVC	Färgkod	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande Täckhuv

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		