

Q 4 SAK6N


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 29.7 mm |
| Art.nr. | 0456900000 |
| Typ | Q 4 SAK6N |
| GTIN (EAN) | 4008 190032579 |
| Förp. | 50 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 20.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.8071 inch |
| Höjd | 6 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2362 inch |
| Bredd | 29.7 mm | Byggbredd (tum) | 1.1693 inch |
| Nettovikt | 9.52 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 4 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 41 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|------------------------|------|---------|-----|
| Grundläggande material | CuSn | Färgkod | grå |
|------------------------|------|---------|-----|

Mått

| | |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 7.90 mm |
|------------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |