

Q 10 SAK16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 76 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 131.1 mm |
| Art.nr. | 0457800000 |
| Typ | Q 10 SAK16 |
| GTIN (EAN) | 4008190082512 |
| Förp. | 20 items |

Q 10 SAK16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 20.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.8071 inch |
| Höjd | 6 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2362 inch |
| Bredd | 131.1 mm | Byggbredd (tum) | 5.1614 inch |
| Nettovikt | 28.6 g | | |

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 10 Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkström 76 A

Materialdata

Grundläggande material CuSn Färgkod grå

Mått

Delning i mm (P) 6.00 mm

Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
 explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |