



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 76 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 17.9 mm
Art.nr.	<a href="#">0470700000</a>
Typ	QL 2 SAK16
GTIN (EAN)	4008190182618
Förp.	50 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	17.9 mm	Byggbredd (tum)	0.7047 inch
Nettovikt	1.49 g		

### Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänt

Antal poler	2	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

### Märkdata

Märkström	76 A
-----------	------

### Materialdata

Grundläggande material	Cu Zn	Färgkod	grå
------------------------	-------	---------	-----

### Mått

Delning i mm (P)	6.00 mm
------------------	---------

### Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

### Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 2 SAK16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	VH 12/4.9/3.3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0249000000</a>	Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4.9 mm, Höjd: 4.9 mm, Djup: 12 mm, Antal poler: 1, Koppar
GTIN (EAN)	4008190129507	
Förp.	100 ST	

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KISC M3X20.5/10 EK4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0303000000</a>	Klämbygel, Montageskruv, Stål
GTIN (EAN)	4008190163686	
Förp.	100 ST	

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SS M3 D 128-A 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0164400000</a>	Säkringsskiva, Koppar
GTIN (EAN)	4008190035914	
Förp.	50 ST	