

Produktillustration

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Täckhuv (plint), Polyamid 66
Art.nr.	0475460000
Typ	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008 190065348
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	14.5 mm	Byggdjup (tum)	0.5709 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	0.96 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Strömskena	Temperaturområde för användning max.	100 °C
---------------------	------------	--------------------------------------	--------

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Isoleringsmaterial	PA
Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

Mått

Utskjutande mått TS 35	39 mm
------------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	för strömskena 10 x 3 mm
-----------	--------------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Strömskena
---------------------	------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		