

**Produktillustration**

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Täckhuv (plint), Polyamid 66
Art.nr.	<a href="#">0475460000</a>
Typ	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008 190065348
Förp.	50 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	14.5 mm	Byggdjup (tum)	0.5709 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	0.96 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Strömskena	Temperaturområde för användning max.	100 °C
---------------------	------------	--------------------------------------	--------

## Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Isoleringsmaterial	PA
Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

## Mått

Utskjutande mått TS 35	39 mm
------------------------	-------

## Systemparametrar

Utförande	för strömskena 10 x 3 mm
-----------	--------------------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Strömskena
---------------------	------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		