

Produktillustration

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Plintskydd, Silver, Höjd: 19 mm, Bredd: 6 mm, Djup: 14.5 mm, V-2
Art.nr.	0475480000
Typ	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	14.5 mm	Byggdjup (tum)	0.5709 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	1.04 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Montageskena obestyckad	Samlingskena
-------------------------	--------------

Märkdata

Märkarea	4 mm ²
----------	-------------------

Materialdata

Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
---------	--------	--------------------------------	-----

Systemparametrar

Montageskena obestyckad	Samlingskena
-------------------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		