

**IS 4 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sekskantskruvmejsel med tvärhandtag av högvärdig plast

- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Vinkelskruvmejsel och stiftnyckel
Art.nr.	<a href="#">0485100000</a>
Typ	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Nettovikt	23.76 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Sexkantskruvmejsel med tvärhandtag och tapp strl.4	Utförande	T-handtag
--------------------	--	-----------	-----------

## Skruvverktyg

Form	Stift	storlek	4
Klinglängd	60 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		