

Produktillustration**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Stöd för samlingsskena, mellangul, 130 °C, Bredd: 40 mm, V-0, KrG, skruvad
Art.nr.	0494920000
Typ	SH 2
GTIN (EAN)	4008190007584
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Nettovikt	22.1 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Montageskena

Yta	alla andra	Grundläggande material	KrG
-----	------------	------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		