

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 29, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	0501160000
Typ	VP 29-K54
GTIN (EAN)	4008190174361
Förp.	25 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	3.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1378 inch
Längd	11.5 mm	Bygglängd (tum)	0.4528 inch
Diameter	37 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	7 mm	Nettovikt	5.12 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	44.00 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP54	Kabelförskrivning	PG
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Tätningring diameter	37.00 mm
Gänga (yttre)	PG 29	Gängningslängd	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

