

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	<a href="#">0501260000</a>
Typ	VP 36-K54
GTIN (EAN)	4008190020972
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Längd	14 mm	Bygglängd (tum)	0.5512 inch
Diameter	47 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	9 mm	Nettovikt	10.4 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	55.00 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	PG
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Tätningring diameter	47.00 mm
Gänga (yttre)	PG 36	Gängningslängd	10 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Ritningar**

