

IK 16/ZB16 GG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Täckhuv (plint), Polyamid 66
Art.nr.	0502960000
Typ	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	9 mm	Byggbredd (tum)	0.3543 inch
Nettovikt	1.18 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Temperaturområde för användning max. 100 °C

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	1
--------------------	---

Märkdata

Nedsmutningsgrad	3
------------------	---

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Isoleringsmaterial	PA
Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

Mått

Utskjutande mått TS 35	39 mm
------------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	för strömskena 10 x 3 mm
-----------	--------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		