

**Produktillustration**

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Täckhuv (plint)
Art.nr.	<a href="#">0502980000</a>
Typ	IK 16/ZB16 BL
GTIN (EAN)	4008 190159696
Förp.	50 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	9 mm	Byggbredd (tum)	0.3543 inch
Nettovikt	1.18 g		

### Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	1
--------------------	---

### Materialdata

Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
---------	--------	--------------------------------	-----

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		