

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 33 mm, Djup: 15 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">0514400000</a>  |
| Typ        | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN  |
| GTIN (EAN) | 4008190086152   |
| Förp.      | 20 M  |

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 15 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.5906 inch |
| Höjd      | 33 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1.2992 inch |
| Bredd     | 2000 mm | Byggbredd (tum) | 78.74 inch  |
| Nettovikt | 667 g   |                 |             |

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent


## Montageskena

|   |                                    |         |  |
|---|------------------------------------|---------|--|
| Diameter bestyckningshål (D)                                  | 5.2 mm                             |         |  |
| Monteringsanvisning   | Direktmontage                      |         |  |
| Normer  | DIN EN 60715                       |         |  |
| Yta   | galvanisk förzinkad och passiverad |         |  |
| Tjocklek  | 1.50 mm                            |         |  |
| Grundläggande material  | Stål                               |         |  |
| Längd på montageskena   | min.                               | 0 mm    |  |
|   | nominell                           | 2000 mm |  |
|   | max.                               | 2000 mm |  |
| Borrhål, slitsat  | Ja                                 |         |  |
| Slitslängd  | 25.00 mm                           |         |  |
| Slitsavstånd  | 11.00 mm                           |         |  |
| Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2 | 4.2 kA                             |         |  |
| Slitsbredd  | 5.20 mm                            |         |  |
| Hålad montageskena  | Ja                                 |         |  |
| Slitsbredd  |                                    |         |  |
| Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare                 | 35.00 mm <sup>2</sup>              |         |  |
| Håldiameter   | 5.20 mm                            |         |  |
| Hålavstånd mitten   | 36 mm                              |         |  |
| Slitsavstånd  |                                    |         |  |
| Slitslängd  |                                    |         |  |


## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**Produktillustration**



Avbildning liknande



## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Montageskenehållare



#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TST 2/M6                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0101700000</a> | Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 6, Bredd: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069254              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |

### Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SST 3 2M                   | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">0152700000</a> | Tillbehör, Säkringsstift |
| GTIN (EAN) | 4008190126193              |                          |
| Förp.      | 2 M                        |                          |

### Montageskenehållare



#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TSTW 6/M6                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0164000000</a> | Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 6, Bredd: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190095345              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TSTW 5/M5                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0178100000</a> | Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190059651              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | EWK 2                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0199360000</a> | Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 15 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | EWK 1                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0206160000</a> | Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">0295900000</a> | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | MB M6/M4 GR                | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">0334900000</a> | Glidmutter, M 6                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190057602              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | FKSC M6X12 D9/SW3          | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">0353500000</a> | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör


## Montageskenehållare



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SH 2                       | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0494920000</a> | Stöd för samlingskena, mellangul, 130 °C, Bredd: 40 mm, V-0, KrG, |
| GTIN (EAN) | 4008190007584              | skruvad   |
| Förp.      | 10 ST                      |   |

## Ändstöd




För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EWK 1 ALT                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0495160000</a> | Ändstöd, beige, TS 32, V-2, Polyamid 66, Bredd: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190160777              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ        | MB M3/M5 CRM               | Utförande       |
| Art.nr.    | <a href="#">0503500000</a> | Glidmutter, M 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190182083              |                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                 |

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ        | MB M5/M3 SW                | Utförande       |
| Art.nr.    | <a href="#">0553400000</a> | Glidmutter, M 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190122263              |                 |
| Förp.      | 20 ST                      |                 |

## Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              | Stål   |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## Montageskenehållare



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TST 2/M5                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1286600000</a> | Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144777              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |

## Tillbehör

### Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FKSC M4X6 D8/SW2           | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1567480000</a> | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

### Montageskenehållare



### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TSTW D 4.3                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1610110000</a> | Montagefot för montageskena, Silver, Stål, without, Bredd: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |
| Typ        | TSTW 5/M5 ZN               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1779100000</a> | Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm     |
| GTIN (EAN) | 4032248169894              |  |
| Förp.      | 10 ST                      |  |