

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 1000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm
Art.nr.	0514510000
Typ	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190116620
Förp.	20 M

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	1000 mm	Byggbredd (tum)	39.37 inch
Nettovikt	260.74 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent


Montageskena

Diameter bestyckningshål (D)	5.2 mm		
Monteringsanvisning	Direktmontage		
Normer	DIN EN 60715		
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad		
Tjocklek	1.00 mm		
Grundläggande material	Stål		
Längd på montageskena	min.	0 mm	
	nominell	1000 mm	
	max.	1000 mm	
Borrhål, slitsat	Ja		
Slitslängd	25.00 mm		
Slitsavstånd	11.00 mm		
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	1.92 kA		
Slitsbredd	5.20 mm		
Hålad montageskena	Ja		
Slitsbredd			
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	16.00 mm ²		
Håldiameter	5.20 mm		
Hålavstånd mitten	36 mm		
Slitsavstånd			
Slitslängd			


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Produktillustration



Avbildning liknande




TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/1	Utförande
Art.nr.	1059000000	Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
Förp.	50 ST	
Typ	WEW 35/2	Utförande
Art.nr.	1061200000	Ändstöd, mörkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Förp.	50 ST	
Typ	ZEW 35	Utförande
Art.nr.	9540000000	Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
Förp.	20 ST	
Typ	ZEW 35/2	Utförande
Art.nr.	8630740000	Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
Förp.	20 ST	
Typ	EW 35	Utförande
Art.nr.	0383560000	Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Förp.	50 ST	
Typ	EW 35 GR 7032	Utförande
Art.nr.	0383530000	Ändstöd, grå, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
Förp.	50 ST	
Typ	EW 35/SCHA/M3	Utförande
Art.nr.	0258660000	Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
Förp.	20 ST	

Montageskenehållare



TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	TST 2/M5	Utförande
Art.nr.	1286600000	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Förp.	10 ST	
Typ	TST 2/M6	Utförande
Art.nr.	0101700000	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 6, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Förp.	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5	Utförande
Art.nr.	0178100000	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Förp.	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Utförande
Art.nr.	1779100000	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 5, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Förp.	10 ST	
Typ	TSTW 6/M6	Utförande
Art.nr.	0164000000	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, M 6, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Förp.	10 ST	
Typ	TSTW D 4.3	Utförande
Art.nr.	1610110000	Montagefot för montageskena, Silver, Stål, without, Bredd: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Förp.	10 ST	

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Utförande
Art.nr.	1567480000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 ST	
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Utförande
Art.nr.	0295900000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 ST	

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.


Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Utförande
Art.nr.	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material:
GTIN (EAN)	4008190058258	Stål
Förp.	50 ST	

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Utförande
Art.nr.	0353500000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Förp.	50 ST	

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montageskenehållare



Allmänna beställningsdata

Typ	SH 2	Utförande
Art.nr.	0494920000	Stöd för samlingskena, mellangul, 130 °C, Bredd: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	skruvad
Förp.	10 ST	

Montagehållare




Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	MOFU 35/LO/1	Utförande
Art.nr.	0646260000	Montagefot (plint)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Förp.	20 ST	

Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämde in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	FM 4/TS35	Utförande
Art.nr.	0687900000	Montagefot på montageskena, Silver, Stål, blankt, M 4, Bredd: 14 mm
GTIN (EAN)	4008190086459	
Förp.	40 ST	

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	WSH 1	Utförande
Art.nr.	1068700000	Tillbehör, Skenhållare, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Utförande
Art.nr.	1715970000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 5	Utförande
Art.nr.	1080100000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Förp.	10 ST	
Typ	WSH 6	Utförande
Art.nr.	1080200000	Tillbehör, Skenhållare, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Förp.	10 ST	

Frontkåpor




Ändkåpa för monteringskenorna ger skydd mot vassa kanter och stäng visuellt av mot monteringskenornas ände.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS END CAP 35X7.5	Utförande
Art.nr.	1283470000	Plintskydd, mörkbeige, Polypropylen, Höjd: 37.5 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN)	4050118078701	Djup: 9 mm, HB
Förp.	100 ST	

Railsnapper



Allmänna beställningsdata

Typ	FMC 5.2/1.0 BR	Utförande
Art.nr.	2968380000	Säkringsstift (plint), Stål, Silver
GTIN (EAN)	4099986780897	
Förp.	50 ST	

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	FMC 5.2/1.0 SC	Utförande
Art.nr.	2920530000	Säkringsstift (plint), Stål, Silver
GTIN (EAN)	4099986586499	
Förp.	50 ST	