

**IK 6 GG ZBE6K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Täckhuv (plint), Stål
Art.nr.	<a href="#">0526060000</a>
Typ	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008 190128647
Förp.	50 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden

**IECEX**

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0.9055 inch
Höjd	22.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8858 inch
Bredd	7.8 mm	Byggbredd (tum)	0.3071 inch
Nettovikt	1.74 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.025 kg CO2 eq.	

## Märkdata IECEX/ATEX

Certifikat nr. (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Ledararea max. (IECEX)	6 mm <sup>2</sup>
------------------------	------------------	------------------------	-------------------

## Allmänt

Monteringsanvisning Strömskena

## Materialdata

Grundläggande material	Stål	Isoleringsmaterial	PA
Färgkod	Silver		

## Systemparametrar

Utförande för strömskena 10 x 3 mm

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Strömskena

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		