

IK 6 GG ZBE6K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Täckhuv (plint), Stål
Art.nr.	0526060000
Typ	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008 190128647
Förp.	50 items

IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden

IECEX

ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0.9055 inch
Höjd	22.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8858 inch
Bredd	7.8 mm	Byggbredd (tum)	0.3071 inch
Nettovikt	1.74 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata IECEX/ATEX

Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD13.0005U Ledararea max. (IECEX) 6 mm²

Allmänt

Monteringsanvisning Strömskena

Materialdata

Grundläggande material Stål Isoleringsmaterial PA
 Färgkod Silver

Systemparametrar

Utförande för strömskena 10 x 3 mm

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Strömskena

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		