


CLI R 1 F. CLI C 1-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Märknål
Art.nr.	0532100000
Typ	CLI R 1 F. CLI C 1-3
GTIN (EAN)	4008190092191
Förp.	20 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5.9055 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	1.05 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	6	Typ av märkning	Standard
Utförande	MultiPack	Bredd	2.5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Färgkod	blå
Halogener	Ja	Grundläggande material	POM
Skrivna tecken	Tal	Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad
Antal per dorn	25	Temperaturområde för användning	-30...80 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	1.5 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	5 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm	Ledarytterdiameter	2.5 - 5 mm
Ledararea	1.5 - 4 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		