

ISPF QB58 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------|
| Utförande | Isoleringsprofil, PVC, svart |
| Art.nr. | 0546000000 |
| Typ | ISPF QB58 SW |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 16705 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 5.7 mm | Byggdjup (tum) | 0.2244 inch |
| Höjd | 465 mm | Bygghöjd (tum) | 18.3071 inch |
| Bredd | 2.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.0984 inch |
| Nettovikt | 5.82 g | | |

Temperaturer

| | |
|----------------------|---------------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------|-------|
| Grundläggande material | PVC | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|------------|
| Utförande | Täckprofil |
|-----------|------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | instucken | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | instucken |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |