

**ISPF QB58 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Isoleringsprofil, PVC, röd
Art.nr.	<a href="#">0546040000</a>
Typ	ISPF QB58 RT
GTIN (EAN)	4008 19049794 1
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	5.7 mm	Byggdjup (tum)	0.2244 inch
Höjd	465 mm	Bygghöjd (tum)	18.3071 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	6.08 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Materialdata

Grundläggande material	PVC	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	Täckprofil
-----------	------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	instucken

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		