

ISPF QB58 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Isoleringsprofil, PVC, röd
Art.nr.	0546040000
Typ	ISPF QB58 RT
GTIN (EAN)	4008 19049794 1
Förp.	10 items

ISPF QB58 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5.7 mm	Byggdjup (tum)	0.2244 inch
Höjd	465 mm	Bygghöjd (tum)	18.3071 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	6.08 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Materialdata

Grundläggande material PVC Färgkod röd
 Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Täckprofil

Ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken Monteringsanvisning Direktmontage
 explosionstestat utförande Nej Monteringstyp instucken

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		