

G 25/0.25A/M GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Finsäkring, medeltrög, 0.25 A, G-Si. 5 x 25 |
| Art.nr. | 0546900000 |
| Typ | G 25/0.25A/M GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190097370 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 5 mm | Byggdjup (tum) | 0.1968 inch |
| Höjd | 25 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9842 inch |
| Bredd | 5 mm | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 0.97 g | | |

Temperaturer

| | |
|----------------------|---------------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|--------|
| Märkspänning | 250 V | Märkström | 0.25 A |
|--------------|-------|-----------|--------|

Materialdata

| | |
|---------|---------|
| Färgkod | ljusgrå |
|---------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-------------------|
| Utförande | Säkringstillbehör |
|-----------|-------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |