


DLS 2 SAKRD +/-**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frångkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frångkopplingsområdet för våra frångkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frångkopplade kopplingsplinten till ett modular kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt (plint), 1 A, 250 V, Antal anslutningar: 1, Antal poler: 1, Bredd: 5.8 mm
Art.nr.	0547760000
Typ	DLS 2 SAKRD +/-
GTIN (EAN)	4008190177249
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-06-30T00:00:00+02:00

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	36 mm	Bygghöjd (tum)	1.4173 inch
Bredd	5.8 mm	Byggbredd (tum)	0.2283 inch
Nettovikt	3.82 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
Temperaturområde för användning max. 100 °C			

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	1
--------------------	---

Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	1 A
--------------	-------	-----------	-----

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	6.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Stiftplint
-----------	------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	instucken

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-25-03-90

