

## MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Avbildning liknande

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Glidmutter, M 5
Art.nr.	<a href="#">0553400000</a>
Typ	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	14 mm	Byggdjup (tum)	0.5512 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0.4724 inch
Nettovikt	3.5 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Yta	obehandlad	Montageskena obestyckad	TS 32
-----	------------	-------------------------	-------

## Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Yta	obehandlad
Färgkod	svart	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

## Mått

Gänga (inre)	M 5	Delning i mm (P)	12.00 mm
--------------	-----	------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Montageskena obestyckad	TS 32
-----------	--------------------	-------------------------	-------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	explosionstestat utförande	Nej
-------------	--------------	----------------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

