


SH 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stöd för samlingskena, Silver, 100 °C, Bredd: 65 mm, V-2, Polyamid 66
Art.nr.	0556660000
Typ	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2.5591 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	65 mm	Byggbredd (tum)	2.5591 inch
Nettovikt	26.4 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	3	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Yta	alla andra		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	övriga
----------------	--------

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Yta	alla andra
Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

Systemparametrar

Utförande	15 x 6 mm samlingskenanslutning
-----------	------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		