

CLI RS 3 MDCLI C 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Märknål
Art.nr.	0559200000
Typ	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008 190108984
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Bredd	3 mm	Byggbredd (tum)	0.1181 inch
Längd	100 mm	Bygglängd (tum)	3.937 inch
Nettovikt	4.9 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Allmänna data

Typ av märkning	Standard	Utförande	MultiPack
Bredd	3 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Färgkod	Silver	Halogener	Ja
Längd	100 mm	Grundläggande material	Stål
Skrivna tecken	Tal	Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-30...80 °C		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, min.	1.5 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	3.5 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm	Ledarytterdiameter	2.5 - 3.5 mm
Ledararea	1.5 - 2.5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		