

**CLI RS 3 MDCLI C 02****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | CableLine, Märknål         |
| Art.nr.    | <a href="#">0559200000</a> |
| Typ        | CLI RS 3 MDCLI C 02        |
| GTIN (EAN) | 4008 190108984             |
| Förp.      | 1 items                    |

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 3 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1181 inch |
| Höjd      | 100 mm | Bygghöjd (tum)  | 3.937 inch  |
| Bredd     | 3 mm   | Byggbredd (tum) | 0.1181 inch |
| Längd     | 100 mm | Bygglängd (tum) | 3.937 inch  |
| Nettovikt | 4.9 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227 |

## Allmänna data

|                                      |             |                                      |                        |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| Typ av märkning                      | Standard    | Utförande                            | MultiPack              |
| Bredd                                | 3 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0                    |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C       | Temperaturområde för användning min. | -30 °C                 |
| Färgkod                              | Silver      | Halogener                            | Ja                     |
| Längd                                | 100 mm      | Grundläggande material               | Stål                   |
| Skrivna tecken                       | Tal         | Rekommenderade tillverkare           | Process, Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning      | -30...80 °C |                                      |                        |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                           |                          |                     |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Ja                        | Ledardiameter, max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1.5 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter, max. | 3.5 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm                    | Ledarytterdiameter       | 2.5 - 3.5 mm        |
| Ledararea                | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |